FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M20X70**

Cod Articol	01000.200.070
Marcă	-
UBB	950351015595
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009166
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	70 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Desen tehnic

