

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M20X390

Cod Articol	01000.200.390
Marcă	-
UBB	500644577602
UNSPSC	31161620
EAN	8717077006317
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	390 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	390
P	2.5
s	30

Desen tehnic

