

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M27X100

Cod Articol	01000.270.100
Marcă	-
UBB	950351022278
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010186
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

Desen tehnic

