FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M27X320**

Cod Articol	01000.270.320
Marcă	-
UBB	950351023839
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010377
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	320 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	320
P	3
s	41

Desen tehnic

