

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M30X220

Cod Articol	01000.300.220
Marcă	-
UBB	950351025578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010582
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M30
Lungime	220 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	220
P	3.5
s	46

Desen tehnic

