

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M33X140

Cod Articol	01000.330.140
Marcă	-
UBB	950351027145
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010810
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	140
P	3.5
s	50

Desen tehnic

