FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M33X280**

Cod Articol	01000.330.280
Marcă	-
UBB	950351028135
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010933
PKG. of 2	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	280 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	280
P	3.5
s	50

Desen tehnic

