

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M39X160

Cod Articol	01000.390.160
Marcă	-
UBB	950351031188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011435
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M39
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	160
P	4
s	60

Desen tehnic

