

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M42X130

Cod Articol	01000.420.130
Marcă	-
UBB	500621727832
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503372
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M42
Lungime	130 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	130
P	4.5
s	65

Desen tehnic

