

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M42X160

Cod Articol	01000.420.160
Marcă	-
UBB	950351032749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011633
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M42
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	160
P	4.5
s	65

Desen tehnic

