FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M42X200**

Cod Articol	01000.420.200
Marcă	-
UBB	950351032905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011688
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M42
Lungime	200 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	200
P	4.5
s	65

Desen tehnic

