

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M42X320

Cod Articol	01000.420.320
Marcă	-
UBB	950351033325
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011756
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M42
Lungime	320 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	320
P	4.5
s	65

Desen tehnic

