

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M45X360

Cod Articol	01000.450.360
Marcă	-
UBB	950351034729
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012005
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M45
Lungime	360 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	360
P	4.5
s	70

Desen tehnic

