

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M48X140

Cod Articol	01000.480.140
Marcă	-
UBB	950351034984
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012081
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M48
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	140
P	5
s	75

Desen tehnic

