FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Simplu 8.8 M52X320**

Cod Articol	01000.520.320
Marcă	-
UBB	950351036476
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012395
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M52
Lungime	320 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	320
P	5
s	80

Desen tehnic

