

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M56X200

Cod Articol	01000.560.200
Marcă	-
UBB	950351036963
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012463
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M56
Lungime	200 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	200
P	5.5
s	85

Desen tehnic

