

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M56X360

Cod Articol	01000.560.360
Marcă	-
UBB	950351037466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012548
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M56
Lungime	360 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	360
P	5.5
s	85

Desen tehnic

