

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M5X20

Cod Articol	01010.050.020
Marcă	-
UBB	950351040908
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013101
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	20 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Desen tehnic

