



Șuruburi fit cap hexagonal cu filet scurt DIN 609 Oțel Simplu 8.8 M8X50X36,6

Cod Articol	01040.080.050
Marcă	-
UBB	500644607235
UNSPSC	31161620
EAN	8717077009271
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	50 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	609
-----	-----

Specificatii tehnice

b:50mmL≤150mm	16.5
b (min.): L150mm	21.5
b:L≤50mm	14.5
d-D	M8
ds (k6)	9
k	5.3
L (mm)	50
Lg (max.)	36.6
P	1.25
s	13
Toleranță burghiu ø	H7

Desen tehnic

