



## Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M5X55

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01200.050.055        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950351141151         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492024800        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Diameter            | M5            |
| Lungime             | 55 mm         |
| Clasă               | 8.8           |
| Tip antrenare       | Hexagon       |
| Forma de cap        | Cap hexagonal |
| Material            | Oțel          |
| Direcție filet      | Dreapta       |
| Tratament suprafață | Zincat        |
| Filete              | Filet metric  |

### Standarde

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Specificatii tehnice

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 22  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 16  |
| d-D                                | M5  |
| k                                  | 3.5 |
| L (mm)                             | 55  |
| P                                  | 0.8 |
| s                                  | 8   |

### Desen tehnic

