



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M5X70

Cod Articol	01200.050.070
Marcă	-
UBB	950351141318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024831
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	70 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Desen tehnic

