



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M5X80

Cod Articol	01200.050.080
Marcă	-
UBB	950351141490
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024855
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8
s	8

Desen tehnic

