



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M6X80

Cod Articol	01200.060.080
Marcă	-
UBB	950351142555
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024985
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Desen tehnic

