FABORY



Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat 8.8 M6X120**

Cod Articol	01200.060.120
Marcă	-
UBB	950351142977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025043
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	120 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	120
P	1
s	10

Desen tehnic

