



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M6X130

Cod Articol	01200.060.130
Marcă	-
UBB	951351959725
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025067
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	130 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	130
P	1
s	10

Desen tehnic

