



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M7X35

Cod Articol	01200.070.035
Marcă	-
UBB	950351143132
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025128
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M7
Lungime	35 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	35
P	1
s	11

Desen tehnic

