



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M7X50

Cod Articol	01200.070.050
Marcă	-
UBB	950351143470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025159
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M7
Lungime	50 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Desen tehnic

