



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M8X150

Cod Articol	01200.080.150
Marcă	-
UBB	950351145459
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025395
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	150 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Desen tehnic

