



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M8X180

Cod Articol	01200.080.180
Marcă	-
UBB	950351145608
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025418
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	180 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	180
P	1.25
s	13

Desen tehnic

