FABORY



# Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat 8.8 M10X40**

| | |
|---|---|
| Cod Articol | 01200.100.041 |
| Marcă | - |
| UBB | 952351612702 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492025449 |
| PKG. of 100 | Exclusiv împachetare |

## Parametri tehnici

| | |
|---|---|
| Diameter | M10 |
| Lungime | 40 mm |
| Clasă | 8.8 |
| Tip antrenare | Hexagon |
| Forma de cap | Cap hexagonal |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Dreapta |
| Tratament suprafaţă | Zincat |
| Filete | Filet metric |

## Standarde

| | |
|---|---|
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Specificatii tehnice

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 32 |
| b (min.): L200mm | 45 |
| b (min.): L≤125mm | 26 |
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |
| L (mm) | 40 |
| P | 1.5 |
| s | 16 |

## Desen tehnic

