



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X65/S=17

Cod Articol	01200.100.065
Marcă	-
UBB	950351146366
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025531
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	65 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	17

Desen tehnic

