



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X90/S=17

Cod Articol	01200.100.090
Marcă	-
UBB	950351146853
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025630
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	90 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Desen tehnic

