



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M10X90

Cod Articol	01200.100.091
Marcă	-
UBB	952351613791
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025647
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	90 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	16

Desen tehnic

