



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X100/S=17

Cod Articol	01200.100.100
Marcă	-
UBB	950351146937
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025661
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Desen tehnic

