



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X190/S=17

Cod Articol	01200.100.190
Marcă	-
UBB	500621729572
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503549
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	190 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	190
P	1.5
s	17

Desen tehnic

