



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X200/S=17

Cod Articol	01200.100.200
Marcă	-
UBB	950351147760
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025791
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	200 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Desen tehnic

