



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M12X45

Cod Articol	01200.120.046
Marcă	-
UBB	952351614112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025845
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	45 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	18

Desen tehnic

