



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M12X50

Cod Articol	01200.120.051
Marcă	-
UBB	952351614294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025869
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	50 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	18

Desen tehnic

