



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M16X170

Cod Articol	01200.160.170
Marcă	-
UBB	950351916750
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026712
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	170 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	170
P	2
s	24

Desen tehnic

