



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M16X340

Cod Articol	01200.160.340
Marcă	-
UBB	954351333685
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026866
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	340 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	340
P	2
s	24

Desen tehnic

