



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M24X160

Cod Articol	01200.240.160
Marcă	-
UBB	950351905373
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027672
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	160
P	3
s	36

Desen tehnic

