




Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M27X70

Cod Articol	01210.270.070
Marcă	-
UBB	950351083155
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032126
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	70 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Specificatii tehnice

d-D	M27
k	17
L (mm)	70
P	3
s	41

Desen tehnic

