




Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M27X120

Cod Articol	01210.270.120
Marcă	-
UBB	950351083569
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032195
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	120 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Specificatii tehnice

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Desen tehnic

