FABORY



# Șurub **cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933** Oțel **Zincat 8.8 M36X50**

| | |
|---|---|
| Cod Articol | 01210.360.050 |
| Marcă | - |
| UBB | 955351314526 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715493753570 |
| PKG. of 5 | Exclusiv împachetare |

## Parametri tehnici

| | |
|---|---|
| Diameter | M36 |
| Lungime | 50 mm |
| Clasă | 8.8 |
| Tip antrenare | Hexagon |
| Forma de cap | Cap hexagonal |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Dreapta |
| Tratament suprafaţă | Zincat |
| Filete | Filet metric |

## Standarde

| | |
|---|---|
| NEN | 1568 |
| NF | E25-114 |
| ISO | 4017 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 933 |

## Specificatii tehnice

| | |
|---|---|
| d-D | M36 |
| k | 22.5 |
| L (mm) | 50 |
| P | 4 |
| s | 55 |

## Desen tehnic

