FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M4X40**

Cod Articol	01220.040.040
Marcă	-
UBB	954351334006
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032935
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	40 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Desen tehnic

