FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M5X80**

Cod Articol	01220.050.080
Marcă	-
UBB	953351852868
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033055
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8
s	8

Desen tehnic

