

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M6X90

Cod Articol	01220.060.090
Marcă	-
UBB	952351192119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033178
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	90 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Desen tehnic

