

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M8X40

Cod Articol	01220.080.040
Marcă	-
UBB	950351167305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033253
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	40 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Desen tehnic

