FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M8X80**

Cod Articol	01220.080.080
Marcă	-
UBB	950351167974
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033338
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Desen tehnic

