FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M8X100**

Cod Articol	01220.080.100
Marcă	-
UBB	950351168055
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033352
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100
P	1.25
s	13

Desen tehnic

